



品番 : EA986GG-11

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ESD)



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/16 11:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	50×18
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	30(3km/h時)
耐熱温度	-20~60°C(30°Cを超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドラバー
重量	0.238kg	タイヤ硬度	80 ショアA
ボルト穴径	6.2mm	ボルト穴間距離	38×38/48×48mm
プレートサイズ	60×60mm	オフセット	23mm

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは導電性のあるポリプロピレン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.