

品番 : EA986HE-21


品名 : 100mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



耐荷重
200kg



仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具:スチール 車輪:ソリッドゴム
車輪径×幅	100×40mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80°C	耐荷重	200kg

導電性仕様の金具付キャスター

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.