


品番 : EA986PT-601

品名 : 50mm キャスター(固定金具付・静電防止)



販売価格	470円(税抜)／517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜)／517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 67 (2026/02/17 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKC-50EME
仕様	固定	車輪径(D)×幅	50×21mm
耐荷重(kg)	50	取付高(H)	65mm
穴径(P)	6.5mm	取付ピッチ(A×B)	45×25mm
プレートサイズ(X×Y)	58×44mm	材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:ゴム(静電気防止)

電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器、測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に

静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。

静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

代替品

	品番 EA986PT-602 コメント サイズ違い
--	------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.