




品番：EA986HE-3

品名：160mm キャスター(固定金具・帯電防止)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



仕様

用途	医療施設、クリーンルーム、埃の付着防止	仕様	固定車輪
車輪径×幅	160×50mm	全高	195mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	350kg(4km/h)
重量	約1.9kg	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム 車輪中心部: ダイカストアルミニウム
電気伝導率(抵抗値)	10 ⁷ Ω以下		

導電性仕様の金具付キャスター

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

油類を除き、多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.