


品番：EA986HT-17

品名：50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/13 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬さ	軸径	転径径
B	C	B



寸法	単位
mm	mm

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	50×33
全高(mm)	73	耐荷重(kg)	150
タイヤ硬度	92ショアA	耐熱温度	-20~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン	重量(kg)	0.64

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

ボールベアリング

プレート取付け型

軽荷重タイプ

A:90mm、B:66mm、D:50mm、F:29mm、H:73mm、T2:33mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.