品番: EA986JR-2

品名: 125mm キャスター(固定金具·ESD)



販売価格	<b>7,100円</b> (税抜)/ 7,810円(税込)				
カタログ価 格	7,100円(税抜)/7,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/12 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				













耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定車輪(導電性仕様)	材質	金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6(導電性仕様)		
車輪径×幅	125×40mm	全高	150mm		
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	150kg		
耐衝撃性に傷れた道雲性仕様の全目付もゎフゟ <u>ー</u> です					

耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.