

品番 : EA986KW-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	30,000円(税抜)／ 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

耐荷重
750kg



印度・韓国・中国のランクについて

国名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国										
韓国										
印度										

●中国：中国のランクは、中国の順位と中国の順位に一致する。中国の順位は、中国の順位と中国の順位に一致する。中国の順位は、中国の順位と中国の順位に一致する。

●韓国：韓国のランクは、韓国の順位と韓国の順位に一致する。韓国の順位は、韓国の順位と韓国の順位に一致する。韓国の順位は、韓国の順位と韓国の順位に一致する。

●印度：印度のランクは、印度の順位と印度の順位に一致する。印度の順位は、印度の順位と印度の順位に一致する。印度の順位は、印度の順位と印度の順位に一致する。

ナイロン

堅くて丈夫で緩衝性が良く、又、寒い場所でも耐衝撃性に
優れた機械的物性をもつて耐摩耗性に優れています。

スマートフォン利用状況			
利用の頻度	頻度	利用時の用途	利用シーン
利用の頻度	頻度	利用時の用途	利用シーン
利用の頻度	頻度	利用時の用途	利用シーン

ネットワークの活用

図1 単一サーバによる集中管理 ● 単一サーバによる集中管理 ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット	図2 単一サーバによる集中管理 ● 単一サーバによる集中管理 ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット
図3 単一サーバによる集中管理 ● 単一サーバによる集中管理 ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット	図4 単一サーバによる集中管理 ● 単一サーバによる集中管理 ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット ● 集中管理によるメリット

[illegible]

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×50
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,690	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

