

品番 : EA986KW-2

品名 : 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

Rolling resistance (転抵抗)  
最高品質 Excellent

Operating noise (静音性)  
満足度 Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)  
満足度 Satisfactory



耐荷重  
800kg



ナイロン



ナイロン  
タイヤ



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,283	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.