

品番：EA100BK-1

品名：冷媒ガス回収機



販売価格	220,000円(税抜) / 242,000円(税込)		
カタログ価格	220,000円(税抜) / 242,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/18 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0032ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	RM350
商品名	ECOマスター	回収能力	R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体) R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体) 回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ※ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。
適用冷媒	R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422B・R507A・R509A・R32・F	回収容器	140容量
電源	AC100V(50/60Hz)	サイズ	370(W)×260(D)×300(H)mm
重量	11.3kg	コンプレッサー	750W(1HP) ツインシリコンダガー式オイルレス
回収装置側	ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個)	消費電力	500W/475W(50/60Hz)
使用温度範囲	0~40℃	回収方法	圧縮式・プッシュプル式
真空到達度	-0.09MPa	運転電流・始動電流	9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
作業種類	液体回収・気体回収	騒音値	無負荷時:77dB 負荷時:80dB

付属品	1/4” ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ	
フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置		
着脱式フロートセーフティコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。		
高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置		
省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。		
極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー)		
可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。		
<p>モード切替搭載(3モード)</p> <p>【自動停止モード】 吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない＝ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。</p> <p>【自動復帰モード】 吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。</p> <p>【連続モード】 吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。</p>		
大画面デジタル圧力表示		
火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)		
ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載		
重量11.3kgと軽量化を実現		
直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収		
1バルブ操作で回収作業が全て完結		
新冷媒・従来冷媒対応		
セルフクリアリング機能		
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.