品番: EA113XV-1

品名:冷媒自動充填はかり



販売価格	59,800円(税抜)/65,780円(税込)				
カタログ価格	59,800円(税抜)/65,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 08:07現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0020ページ				

























仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0564256055 (testo 560i)				
セット内容	冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、 ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V 角形電池×1	最大計測重量	100kg				
〈冷媒充填はかり〉							
精度	動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg) ≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)	分解能	0.01 kg				
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	310(W)×287(D)×58(H)mm				
インターフェイス	BluetoothR 4.2	重量	4.36kg				
保護等級	IP44	電波範囲	30m				
〈冷媒充填用スマートバルブ〉							
電源	9V 角形乾電池(付属)	最高使用圧力	3.5Mpa				
インターフェイス	BluetoothR 4.2	電波範囲	50m				
保護等級	IP54	サイズ	95(W)×47(D)×119(H)mm				

重量	570g	ホース接続	1/4"オス×2				
〈その他仕様〉							
動作温度	-10~+50°C	動作湿度	0~80%RH				
保管温度	-10~+50°C	電池寿命	はかり:70時間 (25℃の時)、 バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)				

EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能

スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能

EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、EA742EA-11に対応しています。

デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能。Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携

簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能

冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。

すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定

Bluetoothの通信距離は最大30メートル (マニホールドとは最大50メートル)

冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工

コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心

乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載

スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.