

品番：EA115KR-1C

品名：AC100V/1.25kW 高圧洗浄機(50/60Hz)



販売価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/09 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.602-219.0
商品名	K2ホームキット	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1,250W	モーター出力	1.25kW
最大吐出水量	360L/h	最大吐出圧力	9MPa
定格使用時間	最大1時間	サイズ	279.5(W)×241.5(D)×782.5(H)mm
重量	5.5kg	電源コード長さ	5m
防水性能	IPX5		
二重絶縁			
付属品	テラスクリーナー、ユニバーサルクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング		
水道ホースは付属していません			
用途・清掃場所	自転車、小型車、窓や網戸		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.