



品番：EA997XD-263

品名：100x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ



販売価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
カタログ価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐熱性 △	反発弾性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐水性 ○	引張強度 ○
耐酸性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐老化性 △

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、弾力性に優れ、広範囲の温度域で反発弾性を発揮し、耐摩耗性に優れています。また、耐水性・耐油性・耐酸性にも優れています。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、成形条件などに依存します。本製品は、約20倍前後の発泡倍率を実現しています。

品名	規格	単位	在庫	価格
EA997XD-263	100x1000x3mm	巻	6	285円(税抜)

仕様

サイズ(mm)	100×1000	厚み(mm)	3
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.