

品番：EA115LK-50A

品名：AC100V/0.9kW 温水高压洗浄機(50Hz)



販売価格	480,000円(税抜)／ 528,000円(税込)		
カタログ価格	480,000円(税抜)／528,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

電源	100V 単相50HZ	吐出水量	400L/h
吐出圧力	7Mpa	水道ホース	7.5m
モーター出力	0.9kw	加熱温度	80℃
燃料タンク	15.5L	サイズ	長さ1,060×幅650×高さ920mm
重量	100.6kg	電源コード長	4.9m
付属品	高压ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、ノズルチップ 固定ホルダー、パワーノズル、洗浄剤散 布用ノズル、水道ホース7.5m		

温水用の燃料には、灯油を使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.