

品番：EA115LK-50B

品名：AC100V/0.9kW[業務用]温水高压洗浄機(50Hz)



販売価格	463,000円(税抜)／ 509,300円(税込)		
カタログ価格	463,000円(税抜)／509,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/05 00:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	1.272-903.0
商品名	HDS4/7C	電源	100V 単相50HZ
吐出水量	400L/h	吐出圧力	7Mpa
水道ホース	7.5m	モーター出力	0.9kw
加熱温度	80℃	燃料タンク	15.5L
サイズ	650×1,060×920mm	重量	100.6kg
電源コード長	4.8m	付属品	高圧ホース10m、トリガーガン、AVSスプレーランス840mm、ノズルチップ固定ホルダー、ノズルチップ25度 パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル25度
高い洗浄力で効率が向上			
ダイヤルひとつで簡単操作			
エコモードで低燃費を実現			
害虫の侵入を防ぐ安心設計			
優れた移動性で清掃範囲を拡大			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.