

品番 : EA115TR-71A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/09 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2495ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1210
電源	単相100V(50/60Hz)	モーター出力	1.20kW
吐出水量	最大:7.7L/min	吐出圧力	最大:8MPa
消費電力	1,200W	電源コード	2.5m
重量	5.2kg	サイズ	374×180×411(H)mm
許容温度	40℃以下	給水方式	水道
ポンプ形式	3連プランジャ	高圧ホース長さ	5m
付属品	高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン	用途	・自転車、バイクの洗浄 ・壁、塀、玄関周りの洗浄 ・厨房の床の洗浄 ・小型の農業機械の洗浄 ・小型の建設土木機械の洗浄
二重絶縁			
手軽に移動ができるコンパクトボディ			
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納			
噴射する水の力を無段階で調節できる			
バリアブルノズル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.