


品番 : EA115BB-31

品名 : 9.5/ 16 mm 15m 高圧洗浄機大型リール



販売価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
カタログ価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/13 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2497ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	MMH-315A
ホース長	一次側(入力側): 1.5m 二次側(出力側): 15m	ホース径	内径: 9.5mm 外径: 16mm
最高使用圧力	14MPa	ホース種類	高圧ホース
ホースカラー	ブラック	ロック機構	ラチェット式
取付ねじ	一次側(入力側): ユニオンG3/8"メスシート 二次側(出力側): G3/8"ユニオンメスシート	サイズ	471(W)×226(D)×502(H)mm
重量	19.9kg	ホース材質	合成ゴム

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。

高出力が必要な場面も無理なく快適作業。

高圧洗車機の接続に最適です。

<軽く引き出せる!インテグレートシャフト>

負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。

<荷重を分散!ダブルフレーム構造>

ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。

<超軽量設計>

ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。

<ラチェット式採用>

ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.