

品番 : EA116SB

品名 : AC100V/ 750W エアーコンプレッサー(タンク 10L)



販売価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

電源	AC100V(50/60Hz)・0.75kw(1HP)	使用最高圧力	0.78MPa(8kgf/cm²)
吐出し空気量	50Hz:88L/min(0MPa)、60Hz: 105L/min(0MPa)	空気タンク容量	10L
騒音	1m:79dB(50Hz)・81dB(60Hz) 1.5m:81dB(50Hz)・78dB(60Hz)	サイズ	400(W)×300(D)×650(H)mm
重量	23kg	ソケットサイズ	オネジPT1/4"(20型)
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付			
20型カプラー・ソケット付			

## 代替品

	品番 EA116HG-1 コメント 吹出し容量など異なります。
	品番 EA116SW-1 コメント 容量:25L、定格出力:0.9HP

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.