

品番 : EA116VE

品名 : AC100V/1.50kw エアコンプレッサ(タンク 38L)



販売価格	107,100円(税抜) / 117,810円(税込)		
カタログ価格	107,100円(税抜) / 117,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V(50Hz/60Hz)・1.5kw (2HP)	使用最高圧力	0.78MPa(8kgf/cm ²)
吐出し空気量	50Hz 139L/min(0Mpa) 71L/min(0.6Mpa) 60Hz 161L/min(0Mpa) 82L/min(0.6Mpa)	空気タンク容量	38L
騒音値	81db(50Hz)、86db(60Hz)	サイズ	660(W)×320(L)×680(H)mm
重量	39.5kg	定格出力	1.5kW

自動圧カスイッチ及びレギュレーター

20型カプラソケット付

伸縮式キャリーハンドル付

代替品

	品番 EA116SW-2 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.