

品番 : EA124HB-15

品名 : 13/19mmx15m 散水ホースリール



販売価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
カタログ価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2579ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	MMW-415A
サイズ	471×226×502(H)mm	ホース径	内径:13mm 外径:19mm
ホース長	15m	サイドホース長	1.5m
最高使用圧力	0.5MPa	材質	本体:スチール(粉体塗装) ホース:PVC
重量	17.6kg	ホースカラー	ブラック
取付ねじ	1次側ホース(サイドホース)先端:ユニオンG1/2" メスシート 本体1次側ホース接続部:エルボG1/2" オスネジ オスシート ニップル:R1/2"×G1/2" オスネジ オスシート 2次側ホース(出力側):メタルガン	ロック機構	ラチェット式
付属品	取付ベース板1個、ジョイントホース(サイドホース)1本、ニップル1個、スプリングワッシャー(M10)6個、平ワッシャー(M10)6個、ボルト(M10×25mm)6個、ナット(M10)6個、メタルガン(アダプター付)		

散水ホースを巻いたリール

床面付け(下・上)・レール付け・天井付け・壁面付けの5パターンの設置方向を選択可能

メタルガン付き  
スプレーパターン2種(霧・ストレート)

堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティシリーズ

<軽〜く引き出せる! インテグレートシャフト>  
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。

<荷重を分散!ダブルアーム構造>  
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。

<超軽量設計>  
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。

サイドホース(1.5m)付

配管取付用ニップル付

※蛇口に直接つなげる仕様にはなっていません。  
お手数ですがお客様による継手の工夫をお願い致します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.