


品番：EA307-0

品名：1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,320円(税抜)／1,452円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 1,320円(税抜)／1,452円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/04/30 14:33現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ |                              |      |    |



仕様

|                                                                                                                                                                 |             |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| 用途                                                                                                                                                              | 銅と銅のみのろう付に。 | 成分 | Cu(銅)残／P(リン)7.0% |
| ろう付温度                                                                                                                                                           | 735～845℃    | 成分 | P(リン)7.0%、Cu(銅)残 |
| 線径                                                                                                                                                              | 1.6mm       | 全長 | 500mm            |
| 入数                                                                                                                                                              | 150g入       |    |                  |
| 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。                                                                                                                                       |             |    |                  |
| 銅のろう付にはフラックスは不要です。                                                                                                                                              |             |    |                  |
| ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。                                                                                                                                       |             |    |                  |
| 銀ろうよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。                                                                                                                                       |             |    |                  |
| 鉄、銅、ニッケル合金のろう付には不適當です。                                                                                                                                          |             |    |                  |
| ●※ろう付けと半田付け…硬ろうを用いた溶接をろう付け、半田等の軟ろうを用いた溶接を半田付といいます。<br>※ろう材の取捨選択…一言にろう材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。<br>実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 |             |    |                  |

代替品

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | 品番<br>EA307A-0<br>コメント<br>品番整理 |
|--|--------------------------------|



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.