


品番 : EA141AV-156

品名 : G 3/8"×G 3/8" ニップル



販売価格	325円(税抜)／358円(税込)		
カタログ価格	325円(税抜)／358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		



規格	寸法	重量	価格
G 3/8"	19	1.338g	325円
G 5/8"	25	2.117g	445円
G 1/2"	19	1.338g	325円
G 3/4"	25	2.117g	445円
G 1 1/2"	44	4.886g	1,495円
G 2"	51	5.662g	1,495円
G 3"	63	8.864g	2,417円
G 4"	76	11.084g	3,438円
G 5"	88	13.305g	4,458円
G 6"	100	15.525g	5,478円
G 8"	127	20.641g	10,950円
G 10"	148	24.857g	14,950円
G 12"	170	29.073g	18,950円
G 1 1/2"	38	14.041g	2,417円
G 2"	50	17.259g	3,438円
G 3"	62	20.476g	4,458円
G 4"	75	23.693g	5,478円
G 5"	87	26.909g	10,950円
G 6"	100	30.125g	14,950円
G 8"	122	37.241g	18,950円
G 10"	144	44.357g	22,950円
G 12"	166	51.473g	26,950円
G 1 1/2"	30	11.259g	2,417円
G 2"	42	14.476g	3,438円
G 3"	54	17.693g	4,458円
G 4"	66	20.909g	5,478円
G 5"	78	24.125g	10,950円
G 6"	90	27.341g	14,950円
G 8"	112	34.457g	18,950円
G 10"	134	41.573g	22,950円
G 12"	156	48.689g	26,950円

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	No.04×3/8N
ねじ径	G3/8"×G3/8"	全長	29mm
使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-5~60°C
材質	真鍮		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.