
品番: EA153CZ-101A

品名:R1/8"熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)



販売価格	<b>29,100円</b> (税抜)/32,010円(税込)				
カタログ価 格	29,100円(税抜)/32,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/09/19 23:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0886ページ				









## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-SJD350-E-100-A-SC		
用途	各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、 乾燥等	熱風温度	入気温度~800℃(最大)		
使用圧力	0.01~0.2MPa	エアー流量	10~180L/min 10~100L/min(無電圧時)		
周囲温度	0℃~常温	取付ねじ	R1/8"		
締付トルク	7~9N·m	供給電圧	AC100V		
消費電力	350W	使用流体	空気		
全長	82mm	重量	約40g		
先端形状	ストレート	重量(g)	42		

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。

Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。

## 軽量・超コンパクト

超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現

## 温度センサー付き(熱電対Kタイプ)

発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。

監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。

別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。 電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.