

品番：EA300-7

品名：溶接器(酸素・アセチレン用)



販売価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/29 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0070ページ		



#### 仕様

対象ガス	酸素・アセチレン用	全長	440mm
重量	吹管:540g 火口:25g	溶接火口	(7本付属) #200、#225、#250、#315、#400、 #450、#500
火口部ねじサイズ	M8×P1.0	タケノコ径	酸素:8mm、ガス:9mm
圧力(MPa)	酸素:0.3 アセチレン:0.03	火口口径	#200: φ 1.2mm #225: φ 1.3mm #250: φ 1.4mm #315: φ 1.5mm #400: φ 1.6mm #450: φ 1.7mm #500: φ 1.8mm
加工板厚	#200:1.5~2.0mm #225:2.0~2.3mm #250:2.3~2.5mm #315:2.5~3.2mm #400:3.2~4.0mm #450:4.0~4.5mm #500:4.5~5.0mm	ガス消費量	#200:酸素220L/h・アセチレン200L/h(標準状態) #225:酸素250L/h・アセチレン225L/h(標準状態) #250:酸素275L/h・アセチレン250L/h(標準状態) #315:酸素350L/h・アセチレン315L/h(標準状態) #400:酸素440L/h・アセチレン400L/h(標準状態) #450:酸素495L/h・アセチレン450L/h(標準状態)

/h(標準状態)  
#500:酸素550L/h・アセチレン500L  
/h(標準状態)

グリッタ型アセチレン溶接器です。

薄板から厚板の溶接と加熱作業に適しています。

耐久性に優れたステンレス製竿パイプ

取替えが簡単なバルブスピンドル

スパナ掛付角型尾部

使い易いアルミダイカスト製グリップ

インゼクター部に特殊リングを採用

JIS B 6801 該当品

衝撃に強い止めナット

しっかり止まる首振りスピンドル

**【重要】**

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の溶接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

- 1.ガス溶接作業主任者免状を受けたもの
- 2.ガス溶接技能講習を終了したもの
- 3.その他労働大臣が定めるもの

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.