

品番 : EA315SB-1

品名 : 単相200V/145A 半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG)



販売価格	147,500円(税抜)／162,250円(税込)		
カタログ価格	147,500円(税抜)／162,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 00:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



使用率とは...
約1時間で1回溶接する10分間の中に使用できる割合
を表します。例えば、使用率が10%で1時間で10分
間溶接する場合、1時間で10分間溶接する場合は10分
休ませる必要があります消費電費ということです。

仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	SAY-160
入力電源	AC200V(单相)	使用率	9%
出力電流	30A～145A	周波数	50/60Hz兼用
入力	5.6kVA	使用ワイヤー径	Φ0.6・0.8・0.9・1.2mm
本体サイズ	350(W)×640(D)×470(H)mm	重量	25kg
付属品	アースクリップ付コード1.2m、トーチ付 コード1.8m、電源コード1.7m、チッピ ングハンマー・ワイヤーブラシ、ホース バンド×2、遮光面(フィルタープレート 付)、ローラー1.2Φ用	溶接可能板厚	鉄:0.7～6.0mm ステンレス:0.8～2.0mm アルミニウム:0.8～4.0mm
適用材質	鉄、ステンレス、アルミニウム	コード長	アースコード:1.2m トーチコード:1.8m 電源コード:1.7m
ワイヤ装填可能サイズ	リール径:Φ101×45(T)mm、 Φ200×58(T)mm	ワイヤ送給能力	ワイヤ質量5.0kgまで
可能な溶接方法と材料	ノンガス溶接:軟鋼、ステンレス MAG溶接:軟鋼、ステンレス MIG溶接:アルミ CO2溶接:軟鋼		
使用率オーバー防止機能付。			

4段階電流切替スイッチにより板厚・材料に応じた最適な溶接が可能。

手棒溶接では不可能だった薄板溶接が可能。

移動に便利なキャスター付。

自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応できるプロも納得のハイグレード機種です。

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.