


品番：EA315SB-2

品名：単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用)



販売価格	64,300円(税抜) / 70,730円(税込)		
カタログ価格	64,300円(税抜) / 70,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0076ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	SAYI-80N
入力電源	AC100V(単相)	使用率	35%
出力電流	ノンガス半自動溶接: 100A 手棒溶接(MMA): 60A	周波数	50/60Hz兼用
入力電流	ノンガス半自動溶接: 25.5A 手棒溶接(MMA): 24A	使用ワイヤー径	ノンガス/軟鋼用: $\phi 0.6 \times 0.8\text{kg}$ ・ $\phi 0.8 \times 0.5\text{kg}$ ・ $\phi 0.8 \times 0.8\text{kg}$ ノンガス/ステンレス用: $\phi 0.8 \times 0.45\text{kg}$
本体サイズ	185(W) \times 515(D) \times 350(H)mm	重量	7.5kg
付属品	ホルダ付ケーブル(2m) アースクリップ付ケーブル(2m) 2P/100Vアダプタ 極細ノズル(EA315SH-13) 極細チップ $\phi 0.8$ 用(EA315SL-21)	出力調整範囲	ノンガス半自動溶接: 30~100A 手棒溶接(MMA): 10~60A
定格入力容量	ノンガス半自動溶接: 2.55kVA 手棒溶接(MMA): 2.4kVA	溶接可能板厚	【ノンガス半自動溶接】 軟鋼100V: 0.6~4.0mm 軟鋼100V/15A: 0.6~3.0mm ステンレス100V: 0.8~1.5mm

			【手棒溶接(MMA)】 軟鋼100V:1.2~4.0mm 100V/15A:1.2~3.0mm ステンレス100V:1.2~4.0mm 鋳物100V:2.0~4.0mm
適用溶接棒径(φ mm)	軟鋼:1.4・1.6・2.0 ステンレス:1.4・1.6・2.0	コード長	アースコード:2m 半自動トーチコード:1.8m ホルダーケーブル:2m 電源コード:3m
溶接可能材料	軟鋼・ステンレス	材質	本体:スチール
薄板溶接を可能にするφ0.6mmワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載			
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置			
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機			
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付			
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。			
トリガスイッチを約3秒間長押しすることで、スピーディにワイヤをトーチの先端まで送給するインチング機能			
使用率オーバー防止機能付。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.