

品番：EA315GC-2

品名：AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機



販売価格	62,700円(税抜)／ 68,970円(税込)			
カタログ価格	62,700円(税抜)／68,970円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2025/05/08 02:36現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0076ページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-H120WSF
入力電源	AC200V/100V	使用率	10%
出力電流	110A (90A)	入力	3.5kW (2.2kW) ※()内はAC100V入力時
定格周波数	50/60Hz	無負荷電圧	40V
負荷電圧	22V	使用可能溶接棒	φ 1.4～2.6mm
ケーブル長	・ホルダー3m ・アース3m ・電源2m	本体サイズ	180(W)×370(D)×260(H)mm
重量	17kg	付属品	・溶接保護面/溶接棒: φ 2.0mm×5本 ・ホルダー付ケーブル16mm ² -3m ・アースクリップ付ケーブル16mm ² -3m ・入力ケーブル(2芯) 5.5mm ² -2m
注意	感電の恐れがありますので、必ず接地(アース)をしてください。		

冷却ファン装備、サーモスイッチ内蔵
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。

●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.