

品番 : EA315SC-2

品名 : 単相100V・200V兼用 インバータ-半自動溶接機マルチ



販売価格	325,400円(税抜) / 357,940円(税込)		
カタログ価格	325,400円(税抜) / 357,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 21:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0076ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	SIG-200
入力電源	AC100V/200V兼用(単相)	使用率	100V:40% 200V:25%
出力電流	100V:80A 200V:200A	入力	100V:1.9kVA 200V:5.9kVA
周波数	50/60Hz	重量	15.5kg
使用ワイヤー径	φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm	本体サイズ	255(W)×520(W)×375(H)mm
付属品	半自動トーチ(3m) ホルダコード(2m) アースクリップコード(3m) アルゴン流量計 ガスホース(3m) ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個) チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ	出力調整範囲	100V:30~80A(スプールガン使用時:50~80A) 200V:30~200A(スプールガン使用時:50~200A)
溶接可能板厚	軟鋼 100V:0.6~2.5mm 200V:0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ)	適用溶接棒径	軟鋼: φ 1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス: φ 1.6・2.0・2.6・3.2mm

	使用時:0.6~7.0mm) ステンレス 100V:0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー 使用時:0.8~1.5mm) 200V:0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー 使用時:0.8~3.0mm) アルミニウム 100V:1.0~2.0mm 200V:1.0~5.0mm(スプールガン使 用時:1.0~6.0mm)	
適用TIG溶接棒径	軟鋼: ϕ 1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3. 2mm ステンレス: ϕ 1.0・1.2・1.6・2.0・2. 4・3.2mm	適用タンクステン電極 棒径
ケーブル長	アース:3m トーチ:3m ホルダー:2m 電源:7m	ϕ 1.6・2.4mm

それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。

アークスタートまでのワイヤ速度を制御

溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。

ガスバルブが開き、ガスが正しく排出されるかをチェックする機能。

点溶接時の溶接時間を制御。

半自動トーチスイッチも自己保持機能の選択が可能。

マルチ型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.