

品番：EA315SE-1

品名：単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 59,200円(税抜)／ 65,120円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 59,200円(税抜)／65,120円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 （2026/03/28 09:35現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0075ページ                      |      |   |



使用率とは・・・  
溶接機に於ける10分間の内に使用できる割合  
を表します。  
例えば、定格電圧40%で1分、10分間の中で4分  
間使用可能を意味し、40%稼働した後は5分間  
休止する必要がある溶接機ということです。

仕様

|                            |                   |        |                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                       | スター電器製造 (SUZUKID) | 型番     | SIM-120                                                                                              |
| 入力電源                       | AC200V/AC100V(単相) | 使用率    | 100V:45%<br>200V:35%                                                                                 |
| 出力電流                       | DC120A            | 周波数    | 50/60Hz兼用                                                                                            |
| 使用可能溶接棒                    | φ 1.4～3.2mm       | サイズ    | 150(W)×347(D)×268(H)mm                                                                               |
| 重量                         | 7kg               | 付属品    | 100Vプラグ(接地2P-15A-125V)、<br>2P/100V変換アダプター、手持遮光<br>面(フィルター・カバープレート付)、<br>アースクリップ付コード2m、ホルダー<br>付コード3m |
| 電源コード長                     | 2m                | 溶接可能板厚 | 鉄:1.2～6.0mm<br>ステンレス:1.2～6.0mm<br>鋳物:2.0～5.0mm                                                       |
| 適用材質                       | 鉄、ステンレス、鋳物        |        |                                                                                                      |
| 入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA  |                   |        |                                                                                                      |
| 持ち運びに便利な、小型・軽量設計。          |                   |        |                                                                                                      |
| ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 |                   |        |                                                                                                      |
| 異常温度保護機能付。                 |                   |        |                                                                                                      |
|                            |                   |        |                                                                                                      |

溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。

放射ノイズを低減するEMIに対応。

使用率オーバー防止機能付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.