


品番：EA351DP-80

品名：80A/1.5mm ユニオンパッキン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 610円(税抜)／ 671円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 610円(税抜)／671円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2025/12/15 06:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1513ページ                      |      |   |



|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 品番     | EA351DP-80                                             |
| 品名     | 80A/1.5mm ユニオンパッキン                                     |
| 厚み     | 1.5mm                                                  |
| 呼び径    | 80A                                                    |
| 使用温度範囲 | -100～183℃                                              |
| 適用流体   | 水系流体: -100～183℃<br>油系流体: -100～180℃<br>ガス系流体: -100～180℃ |
| 最高圧力   | 水系・油系流体: 3.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa                       |
| 材質     | NBR、アラミド繊維、無機充填材                                       |

仕様

|                                    |                                                        |      |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 厚み                                 | 1.5mm                                                  | 呼び径  | 80A                              |
| 使用温度範囲                             | -100～183℃                                              | 材質   | NBR、アラミド繊維、無機充填材                 |
| 適用流体                               | 水系流体: -100～183℃<br>油系流体: -100～180℃<br>ガス系流体: -100～180℃ | 最高圧力 | 水系・油系流体: 3.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa |
| 大口径のガスケット。                         |                                                        |      |                                  |
| 最大3810×3810mm (9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 |                                                        |      |                                  |
| 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。          |                                                        |      |                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.