

品番：EA469EK-74

品名：Rc1・1/2"x500mm フレキチューブ (鉄ユニオン/カシメ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,500円(税抜)／12,650円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,500円(税抜)／12,650円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/13 17:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1097ページ                      |      |   |



仕様

|                                   |              |       |                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                              | 南国フレキ工業      | 型番    | NK-1100F-40A                                                                           |
| 呼称                                | 40A          | ねじサイズ | Rc 1-1/2"                                                                              |
| 対辺                                | 79mm         | 全長    | 500mm                                                                                  |
| 適用流体                              | 水・油・空気・蒸気・ガス | 使用温度  | -10～100℃                                                                               |
| 使用圧力                              | 1.0MPa       | 材質    | チューブ:SUS304<br>ユニオン:FCMB<br>ブレード:SUS304<br>プレスリング:SS400<br>MK金具:SS400<br>ガスケット:T/#1995 |
| 配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ       |              |       |                                                                                        |
| カシメタイプ                            |              |       |                                                                                        |
| ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造            |              |       |                                                                                        |
| 配管誤差調整・変位吸収・振動緩和<br>※ねじれは吸収できません。 |              |       |                                                                                        |
| 振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。       |              |       |                                                                                        |

