

品番：EA365RA-2C

品名：AC100V/1200W ヒートガン



販売価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
カタログ価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AHAG1551
電源	AC100V、1200W	絶縁方式	二重絶縁
風量	LOW:250L/min HI:500L/min	温度	50～550℃
コード長	2m	サイズ	255×82×205(H)mm
重量	0.58kg(本体のみ) 約1.9kg(付属品込み)	付属品	ノズル4種類 スクレーパー2種類 キャリングケース

用途に応じて温度調節できるダイヤル付き

自立するので上向き作業にも便利

塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニス剥離作業に便利なスクレーパー2種類付き

代替品

品番	EA365HA-20
コメント	温度50～53℃ノズル種類違います。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.