


品番 : EA365RA-2C

品名 : AC100V/1200W ヒートガン



販売価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AHAG1551
電源	AC100V、1200W	絶縁方式	二重絶縁
風量	LOW: 250L/min HI: 500L/min	温度	50~550°C
コード長	2m	サイズ	255×82×205(H)mm
重量	0.58kg(本体のみ) 約1.9kg(付属品込み)	付属品	ノズル4種類 スクレーパー2種類 キャリングケース

用途に応じて温度調節できるダイヤル付き

自立するので上向き作業にも便利

塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付き

代替品

	品番 EA365HA-20
	コメント 温度50~53°Cノズル種類違います。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.