


品番：EA495ME-5

品名：F5/8" ヒートポンプドライヤー(フレア)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,930円(税抜)／10,923円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,930円(税抜)／10,923円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/07/04 21:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0028ページ                      |      |   |



フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。

| 品名        | 接続サイズ | 全長    | A   | B  |
|-----------|-------|-------|-----|----|
| EA495ME-5 | 5/8"  | 187mm | 100 | 37 |
| EA495ME-5 | 1/2"  | 152mm | 75  | 26 |
| EA495ME-5 | 5/8"  | 203mm | 100 | 36 |

両方向でご使用いただけます。

仕様

|                                                                                   |                                   |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|
| 適用冷媒                                                                              | R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A |      |         |
| フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。 |                                   |      |         |
| 安全使用圧力                                                                            | 4.1MPa                            |      |         |
| 両方向でご使用になれます。                                                                     |                                   |      |         |
| 接続サイズ                                                                             | 5/8”×5/8”                         | 温度範囲 | －40～71℃ |
| ヒートポンプエアコン用                                                                       |                                   |      |         |
| 全長(mm)                                                                            | 187                               |      |         |
| アスベストは使用されていません。                                                                  |                                   |      |         |
| 緻密なる過機構を装備                                                                        |                                   |      |         |
| 内部構造は冷媒の逆流に適応                                                                     |                                   |      |         |
| UL listed                                                                         |                                   |      |         |

