

品番：EA595HC-9

品名：1.6 x115mm/SM111 精密ピンセット(ステンス)

	販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/03 07:22現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0673ページ		



表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

型番	SM111	形状	曲(40°)・特殊
材質	ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)	先端幅	1.3～1.6mm
先端厚	0.45mm	先端長	30.0・13.0mm
開口幅	8.0mm	全長	115mm
幅	11.5mm	高さ	11.5mm
先端溝付	φ0.6～1.1mm	重量	15g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。			
SM111型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。			