

品番 : EA520DB-51

品名 : 510x1300x615mm/100kg 電動一輪車



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 269,000円(税抜) / 295,900円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 269,000円(税抜) / 295,900円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/03 21:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2483ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                          |              |                   |
|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 容量                     | 60L                      | 荷台サイズ        | 496×770mm         |
| 積載均等耐荷重                | 100KG                    | 車輪数          | 1                 |
| 車輪径                    | 3.25-8(直径365mm)          | サイズ(W×D×H)mm | 510×1300×615      |
| 重量(g)                  | 19,000                   | 材質           | アルミ               |
| タイヤ                    | チェンシン製チューブタイヤ            | 連続駆動時間       | 2時間(60Kg積載 4km/h) |
| 充電時間                   | 約30分                     | 最高速度         | 9km/h(空荷の状態)      |
| 登坂角度                   | 25度(運搬する重量により変動)         | モーター         | 350WブラシレスDCモーター   |
| 防塵・防水性能                | IP54(雨天使用可能)<br>※高压洗浄機不可 |              |                   |
| 荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬 |                          |              |                   |
| 5段階の速度調整付              |                          |              |                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.