品番: EA701AE-2

品名: AC100V/3.2W はんだこてテスター



販売価格	97,700円(税抜)/107,470円(税込)				
カタログ価 格	97,700円(税抜)/107,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 07:35現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0703ページ				





仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FG101B-81
校正	なし	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	3.2W	温度測定範囲	0~700℃
温度分解能	1℃	温度測定許容差	±3℃(300~600℃の範囲) ±5℃(その他の温度範囲)
温度センサー	K(CA)熱電対	プラグ形状	2極接地型プラグ
サイズ	211(W)×126(D)×53(H)mm	重量	950g
電圧分解能	0.1mV	電圧測定範囲	0~40mV(AC)
電圧測定許容差	±(5% of reading + 1 digit)	抵抗分解能	0.1Ω
抵抗測定範囲	0~40Ω	抵抗測定許容差	±(5% of reading + 1 digit)
表示	LCD表示:3 1/2桁	動作環境	使用温度:0~40℃ 湿度範囲:80%RH(結露無きこと)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター

AUTO HOLD機能付きで、測定値が安定したら測定結果が固定表示され、自動で測定が終了し、作業者による測定差を抑えます。

温度反応の良い極細センサーにより、短時間で精度の高いこて先温度の測定が可能です。

赤外線送信機能、固定表示された測定結果をはんだ槽(EA304AZ-21)に送信できます。

鉛フリ	-半	田対	心
业口 ノーノ		ᇄᇬ	, III

RoHS規制対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.