品番: EA520DB-51

品名:510x1300x615mm/100kg 電動一輪車



販売価格	228,000円(税抜)/250,800円(税込)				
カタログ価 格	228,000円(税抜)/250,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 01:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2545ページ				









## 仕様

容量	60L	荷台サイズ	496×770mm
積載均等耐荷重	100KG	車輪数	1
車輪径	3.25-8(直径365㎜)	サイズ(W×D×H)mm	510×1300×615
重量(g)	19,000	材質	アルミ
タイヤ	チェンシン製チューブタイヤ	連続駆動時間	2時間(60Kg積載 4km/h)
充電時間	約30分	最高速度	9km/h(空荷の状態)
登坂角度	25度(運搬する重量により変動)	モーター	350WブラシレスDCモーター
防塵·防水性能	IP54(雨天使用可能) ※高圧洗浄機不可		

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬

5段階の速度調整付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.