

品番 : EA520FD-51

品名 : 900x615x600mm/250kg ドラム缶キャリー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 85,000円(税抜)／93,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 85,000円(税抜)／93,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/14 20:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | | |



カタログ訂正

24/12/26 ●誤:スチール(液体塗装)、正:スチール(粉体塗装) (No.55, 56 1239)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------------|-----------------------|---------|--|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 250kg |
| 積載可能ドラムサイズ | 200L | サイズ | 本体:900(W)×615(D)×600(H)mm ハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm |
| 荷台ローラー | φ 50mm×4 | キャスター | 前輪: φ 150×40mm 固定車×2 後輪: φ 125×38mm 自在車(ストップバー付)×2 |
| 重量 | 本体:21.1kg ハンドル:4kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) キャスター:ポリアミド |
| 付属品 | ハンドル、固定ベルト | | |

200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に

付属のハンドルを使用するとドラム缶を持ち上げたり、立てるときに便利です。

ドラムを回すためのローラー付(φ 50mm)

後輪が自在車輪で小回りがききます。

ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.