

品番：EA538JL

品名：[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/25 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0250ページ		



規格	JIS C 9711
規格番号	JIS C 9711
規格名称	圧着ペンチ
規格内容	圧着ペンチ



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	圧着範囲	特小(1.6×2)・小・中
圧着マーク	1.6×2:○ 小:小 中:中	全長	181mm
重量	250g		

リングスリーブ用

ミニサイズで握りやすい軽量タイプ

電気工事士技能試験必携

スリーブ仮押さえ機能付き

JISマーク認証取得(JIS C 9711)

※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。

<使用方法>

- ・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
- ・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
- ・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
- ・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
- ・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.