

品番 : EA701SG-22B

品名 : デジタル温度計セット(2点計測)



販売価格	56,700円(税抜)／62,370円(税込)		
カタログ価格	56,700円(税抜)／62,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0808ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1120※ESCOオリジナルセット品
仕様	静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース	〈セット内容〉	2点式デジタル温度計(EA701SG-2) ×1台、 静止表面センサー(EA701BA-11B) ×1本、 液体・半固体センサー(EA701SF-4) ×1本、 樹脂ケース(鍵付)×1個

〈本体仕様〉

測定範囲	-203.3~1368°C	センサー	Kタイプ熱電対(2ch)
分解能	0.1/1°C自動切替 (上昇時199.9°C/下降時190°C)	精度	±(0.3%rdg+1)°C:0.1~1000.0°C、 ±(0.5%rdg+1)°C:-50.0~0.0°C /1001~1300°C(表示分解能1°C時は+1dgt)
機能	最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト	電源	単4電池×6本(付属)
サイズ	72(W)×35(D)×151(H)mm	重量	255g
付属品	本体ビニールカバー	適合センサー	EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~4 (※EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)

〈静止表面センサー仕様〉

測定範囲	-30~400°C	先端サイズ	φ17×25mm
コード長	1.5m		

〈液体・半固体センサー仕様〉

測定範囲	-50~300°C	先端サイズ	φ2.3×150(L)mm
コード長	0.75m		

〈ケース仕様〉

サイズ	400(W)×100(D)×250(H)mm	重量	1.7kg
-----	------------------------	----	-------

2チャンネルタイプで表示分解能切り替え、MAX・MIN、ホールド表示機能を装備しています。

K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しています。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能
(※セット品の静止表面センサーは校正非対応、液体・半固体センサーは校正対応)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.