

品番：EA701SG-22B

品名：デジタル温度計セット(2点計測)



販売価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
カタログ価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0795ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1120※ESCOオリジナルセット品
仕様	静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース	〈セット内容〉	2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、 静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、 液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、 樹脂ケース(鍵付)×1個
〈本体仕様〉			
測定範囲	-203.3~1368℃	センサー	Kタイプ熱電対(2ch)
分解能	0.1/1℃自動切替 (上昇時199.9℃/下降時190℃)	精度	±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、 ±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃ /1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)
機能	最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト	電源	単4電池×6本(付属)
サイズ	72(W)×35(D)×151(H)mm	重量	255g
付属品	本体ビニールカバー	適合センサー	EA701BA-11A~23、EA701SF-1~4 (※EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)

〈静止表面センサー仕様〉			
測定範囲	-30~400℃	先端サイズ	φ17×25mm
コード長	1.5m		
〈液体・半固体センサー仕様〉			
測定範囲	-50~300℃	先端サイズ	φ2.3×150(L)mm
コード長	0.75m		
〈ケース仕様〉			
サイズ	400(W)×100(D)×250(H)mm	重量	1.7kg
2チャンネルタイプで表示分解能切り替え、MAX・MIN、ホールド表示機能を装備しています。			
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しています。			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能 (※セット品の静止表面センサーは校正非対応、液体・半固体センサーは校正対応)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.