

品番：EA611AX-121

品名：1/4"Hex/ 82mm ビットホルダー

|                                                                                  |         |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 740円(税抜)／ 814円(税込)           |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格  | 740円(税抜)／814円(税込)            |      |   |
|                                                                                  | 在庫数     | 最新在庫: 7 （2026/03/27 06:34現在） |      |   |
|                                                                                  | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
|                                                                                  | カタログページ | 0542ページ0986ページ               |      |   |



仕様

|                                         |                                        |        |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|
| メーカー                                    | アネックスツール (Anex)                        | 型番     | AKL-080       |
| 全長                                      | 82mm                                   | 六角シャンク | 6.35mm (1/4") |
| 材質                                      | 本体:アルミ合金・ネオジウム磁石<br>ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |        |               |
| 電動ドライバーでショートビット (R溝なし) を取り付けるためのアタッチメント |                                        |        |               |
| 全長19mm、30mmショートビットが装着可能                 |                                        |        |               |
| 両頭ビットは使用できません (片頭ビット専用)                 |                                        |        |               |
| ビットはマグネットロック方式 (完全固定ではありません)            |                                        |        |               |
| ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます             |                                        |        |               |
| RoHS2適合品                                |                                        |        |               |