


品番 : EA701CA-0B

品名 : デジタル温度計セット



販売価格	52,200円(税抜)／57,420円(税込)		
カタログ価格	52,200円(税抜)／57,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0807ページ		



カタログ訂正

24/11/21 サイズ…(誤)本体:64(W)×26(D)×170(H)mm (正)本体:56(W)×38(D)×130(H)mm (No.55 / 56 9013)

仕様

仕様	センサー×3本+アルミケース付	<セット内容>	・デジタル温度計×1個 ・表面温度用センサー(EA701CA-1) ×1個 ・液温用温度センサー(EA701CA-2) ×1個 ・気体用温度センサー(EA701CA-4) ×1個 ・中継ケーブル(1m)×1個 ・樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1 個
測定範囲	・本体:-50~199.9°C、 200~1000°C(2レンジ) ・表面温度用センサー:-50~250°C ・液温用温度センサー:-50~500°C ・気体用温度センサー:-50~400°C	使用温度環境	5~40°C、20~85%Rh
応答速度	8sec./90% (標準プローブ 使用時)	分解能	0.1°C
本体精度	±1.2%(Ta:10~30°C)	センサー精度	K熱電対(JIS:クラス2相当)
レンジ切換	自動切替	機能	ホールド、最大・最小値表示、オートパワーOFF、乾電池交換時期表示

電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	<ul style="list-style-type: none"> ・本体:56(W)×38(D)×130(H)mm ・表面温度用センサー: ϕ 11.8×70mm(先端)×1m ・液温用温度センサー: ϕ 2×100mm(先端)×1m ・気体用温度センサー: ϕ 4.8×150mm(先端)×1m ・ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量	本体:180g、ケース:1.7kg	表示	LCDデジタル表示(文字高:12.5mm)
電池寿命	80時間(連続使用)	適合センサー	EA701CA-1～-11(1、2、4は付属)
用途	<ul style="list-style-type: none"> ・表面および空気測定 ・液温および一般温度測定 ・高温表面温度測定 ・空気、各種気体温度測定 		

ESCOオリジナルセットです。

空調メンテナンスに最適

扱い易く軽量でコンパクトなボディ。

各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。

本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。

読み取り易い大型液晶デジタル表示。

センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)

校正・トレーサビリティ対応

ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.