

品番：EA701X-1

品名：-30° /+400° C 放射温度計



販売価格	22,000円(税抜)／ 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/29 19:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0818ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05608305 (testo830-T1)
測定範囲	−30〜+400℃	距離係数	10:1
精度±1digit/分解能	±1.5℃または±計測値の1.5%(+0.1〜400℃)/0.1℃ ±2℃または測定値の±2%(−30〜0℃)/0.1℃ いずれかの大きい方の数値	放射率	0.1〜1.0(設定可)
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	190×75×38mm
重量	200g	測定間隔	0.5秒
スペクトル範囲	8〜14 μ m	電池寿命	約15時間
材質	ABS樹脂	保管温度	−40〜+70℃
動作温度	−20〜+50℃	付属品	取扱説明書、出荷検査書
1ポイントレーザー付			
三脚取付ねじ無し			
表面温度測定を非接触で効率的に行える赤外放射温度計です。			
1ポイントレーザーで測定スポットが視覚的に分かり、アラーム機能付きで工業分野での温度管理に特に適しています。			
使いやすいガンタイプ設計で、高分解能による正確な測定、放射率の設定も可能です。			

工業分野での表面温度の非接触測定に最適です。
高い精度の測定を実現する高分解能のプロセッサ（分解能0.1℃）
中距離でも正確に測定可能な10:1のスポット比
必要に応じて上限値・下限値の2つのアラームしきい値を設定可能
しきい値を超えた場合のディスプレイ表示および音響アラーム
最小値／最大値の表示およびホールド機能（測定値を保存）
人間工学に基づいたガンタイプ設計により、片手で簡単に操作
バックライト付きの見やすいデジタル表示ディスプレイ
毎秒2回の高速測定が可能な赤外放射温度計で。これにより、大規模な測定作業も素早く効率的に実行できます。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.