





品番 : EA701XC-12A

品名 : -60°C/+1600°C 放射温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 10:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0805ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------|---|
| メーカー | カスタム (CUSTOM) | 型番 | IR-309 |
| 測定範囲 | 放射温度測定: -60~+1600°C Kタイプ熱電対測定: -64~+1400°C | 距離係数 | 75:1 |
| 分解能 | ・0.1°C (-19.9~+199.9°C) ・1°C (それ以外) | 測定精度 | 放射温度測定: ±2%rdg または ±3°C のどちらか大きい方 Kタイプ熱電対測定: ±1%rdg または ±1°C のどちらか大きい方 |
| サンプリング | 約1回/秒 | 放射率 | 可変 (0.10~1.00で0.01単位で調整) |
| レーザークラス | クラス2 (JIS C6802 (2014)) | 使用温湿度 | 0~+50°C、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+65°C、70%RH以下 (但し、結露のないこと) | サイズ | 47(W)×196(D)×200(H)mm |
| 重量 | 約392g (電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単4形乾電池×2本 (付属) | 電池寿命 | 約15時間 (アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ・バックライト ・Hi/Lowアラーム ・オートパワーオフ (放射温度: 1分/熱電対: 12分) ・LOCK (連続測定) 機能 ・MAX (最大値) / MIN (最小値) | 付属品 | ・ハードケース ・取扱説明書 (保証書付) |

| | | | |
|----|---|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・メモリ機能 ・AVE(平均値)表示付 ・ホールド機能 ・レーザーマーカ機能 | | |
| 校正 | 可 | 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。

PSCマーク認定品

約1秒で表面温度の測定が可能。

温度表示:最小0.1℃単位

手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。

レーザーマーカ付(2ポイント)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.