

品番：EA702G-12

品名：[R32]微燃性フロンガス警報器(壁面設置型)



販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0029ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	CHR-100P
音量	70dBA/m以上(警報時)	検知ガス	フロンガス(R32)
検知方式	拡散式	検知表示	赤色LED、警報時点灯
電源	AC100V	警報濃度	5,000ppm
サイズ	70(W)×46(D)×120(H)mm	重量	約200g
検知原理	熱線型半導体式	消費電力	6W以下
警報方式	【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで):緑色ランプ点滅 通電中:緑色ランプ点灯 ガス警報:赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等):橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報: 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音) 故障警報: 信号遅延警報型、自動復帰式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)	外部出力	1c無電圧接点 ・自己保持(ガス警報設定) ・自動復帰(故障設定) ・ガス警報兼故障警報接点(設定による) 定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷) 1a無電圧接点 ・自己保持(ガス警報設定) ・自動復帰(故障設定) ・ガス警報兼故障警報接点(設定による) 定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷)
使用温度範囲	-10～40℃、10～85%RH(但し、結露なきこと)	取付方法	JIS 1口スイッチボックス深型に取付

警報遅れ	設定濃度値の1.6倍の濃度のガスにおいて60秒以内		
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。			
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。			
インターロック(設定による選択可)			
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。			
(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068:2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。			
メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。			
非防爆			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.