

品番：EA706X-3

品名：0.8～200mm 超音波厚さ計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 104,200円(税抜)／114,620円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 104,200円(税抜)／114,620円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/03/20 20:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0754ページ                      |      |   |



仕様

|                                    |                                                      |         |                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                               | エー・アンド・デイ                                            | 型番      | AD-3255                                                                       |
| 測定範囲                               | 0.8～200mm                                            | 最小目盛    | 0.01mm/0.1mmを選択<br>(200.1mm以上は0.1mm)                                          |
| 測定精度                               | ±0.1mm±0.5%(0.8～50.0mm)<br>±0.1mm±1.5%(50.1～300.0mm) | 測定単位    | mm                                                                            |
| 電源                                 | 単3電池×2本(別売)                                          | サイズ     | 73(W)×32(D)×143(H)mm                                                          |
| 重量                                 | 160g                                                 | 計測頻度    | シングルポイント7回/秒、スキャンモード16回/秒                                                     |
| 精度保証範囲温度                           | 5～40℃                                                | 音速可変範囲  | 1000～9999m/s                                                                  |
| 表示範囲                               | 0.65 ～ 600.0mm                                       | 被計測物    | 金属、ガラス、プラスチック等                                                                |
| 使用温湿度範囲                            | 0～50℃、85%RH以下(ただし結露なきこと)                             | 保存温湿度範囲 | －10～55℃、85%RH以下(ただし結露なきこと)                                                    |
| 電池寿命                               | 連続30時間以上(25℃、バックライトオフ、4mm計測時)                        | 付属品     | 7MHz探触子(EA706X-5)、4mm相当試験片(EA706X-4)、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書(和文・英文)各1冊 |
| 金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの幅広い素材の肉厚測定に最適 |                                                      |         |                                                                               |
| 超音波パルス反射方式                         |                                                      |         |                                                                               |
|                                    |                                                      |         |                                                                               |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 0.01mmの表示分解能(0.01mm / 0.1mmの表示切り替え可能)                             |
| 広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載                                          |
| エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます。                      |
| 用途にあわせて3種類の探触子を使用可能<br>※5MHz探触子(1.0～300mm、2.0～300mm)はオプションの深触子が必要 |
| 探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属                                          |
| 探触子の交換が可能                                                         |
| 音速調整が可能<br>1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶されます。               |
| カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能                                            |
| 乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。                                           |
| 暗い環境でも値が見やすいバックライト付                                               |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.