

品番：EA707BB-5A

品名：デジタルマルチテスター



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/09 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

(電気的性能)			
交流電圧 (測定範囲1.6~600V)	レンジ:4, 40, 400, 600V 分解能:1, 10, 100mV, 1V 確度:±(0.8%rdg+4dgt) /4~400Vレンジ、 ±(1.2% rdg+4dgt)/600Vレンジ	直流電圧	レンジ:4, 40, 400, 600V 分解能:1, 10, 100mV, 1V 確度:±(0.7%rdg+4dgt) /4~400Vレンジ、 ±(0.8% rdg+5dgt)/600Vレンジ
交流電流	レンジ:400mA 分解能:0.1mA 確度:±(1.2%rdg+5dgt)	直流電流	レンジ:400mA 分解能:0.1mA 確度:±(0.8%rdg+5dgt)
抵抗	レンジ:400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ 分解能:0.1, 1, 10, 100, 1k, 10kΩ 確度:±(0.8%rdg+4dgt) /400Ω~4MΩレンジ、 ±(2.0% rdg+5dgt)/40MΩレンジ	周波数	レンジ:100, 1k, 10k, 100k, 300kHz 分解能:0.01, 0.1, 1, 10, 100Hz 確度:±(0.5%rdg+5dgt) /1k~300kHzレンジ、 (±1.0±5dgt) /100Hzレンジ
コンデンサチェック (測定範囲10nF~200μF)	レンジ:40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 200μF 分解能:10pF, 0.1nF, 1nF,	表示	バックライト付3.5桁LCD表示、 最大4000カウント

	10nF、100nF 確度:±(4.5%rdg+10dgt) /40nFレンジ、 ±(4.0% rdg+8dgt)/400nFレンジ、 ±(3.5% rdg+6dgt)/4~200μFレン ジ (一般仕様)		
レンジ切換	オートレンジ	オーバー表示	“OL”表示
極性表示	“-”のみ表示	サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0~+40℃、75%RH以下(但 し、結露の無いこと)	保存温湿度	-10~+50℃、75%RH以下(但 し、結露の無いこと)
電源	LR44(1.5V)アルカリボタン電 池×2個(付属)	サイズ	60(W)×125(H)×23.7(D) mm
重量	約120g	付属品	取扱説明書
校正	可		
オートファンクション機能(電圧・抵抗値)			
AC検電チェックは音とLED点灯します。			
ダイオードチェック、データホールド、オートオフ、バックライト付			

代替品

	品番 EA707BB-5B コメント 詳細は仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.