

品番：EA707BB-5B

品名：デジタルマルチテスター



販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/09/04 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0790ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	M-09FBM
直流・交流電圧	4V/40V/400V/600V 分解能:0.001V/0.01V/0.1V/1V 確度: 直流:±(1.0%+3dgt) 交流:±(2.0%rdg+5dgt) 入力インピーダンス:10MΩ	直流・交流電流	40mA/400mA 分解能:0.01/0.1mA 確度:±(2.0%+5dgt) 入力インピーダンス:10MΩ
抵抗	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ /40MΩ 分解能:0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ /0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ 確度:±(2.0%+5dgt) 開放電圧:約0.4V	周波数	5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz /100kHz 分解能:0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0. 001kHz/0.01kHz/0.1kHz 確度:±(0.5%+5dgt)
静電容量	50nF/500nF/5μF/50μF/100μF 分解能:0.01nF/0.1nF/0.001μF /0.01μF/0.1μF 確度:±(5.0%+5dgt)	NCV	測定範囲:AC80V～AC600V 周波数:50Hzまたは60Hz
検波方式	平均値方式	動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大3999カウント	レンジ切替	オート
オーバーレンジ表示	"OL"マーク表示	極性表示	自動切替、"- "のみ表示
サンプリング	3回/秒	使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下 (但し、結露の無い事)

保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下 (但し、結露の無い事)	電池寿命	約60時間
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V	サイズ	70(W)×12.5(D)×127(H)mm
コード長	約700mm	重量	約110g(電池含む)
電源	CR2032(3V)コイン電池×1個(付属)	機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AC/DCオート切替</li> <li>●導通チェック(導通ブザー&amp;LED通知)</li> <li>●非接触検電</li> <li>●ダイオードチェック</li> <li>●コンデンサチェック</li> <li>●周波数測定</li> <li>●デューティチェック</li> <li>●低電圧検電</li> <li>●データホールド</li> <li>●偏差表示機能</li> <li>●バックライト</li> <li>●オートパワーオフ(約30分/解除可能)</li> </ul>
校正	可	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ソフトケース</li> <li>●取扱説明書(保証書付)</li> <li>●CR2032(3V)コイン電池×1個(テスト用)</li> </ul>
本体裏マグネット付			
テストリード本体収納可			
薄型で多機能なデジタルマルチメータ			
本体背面に磁石を内蔵しているので、配電盤などの金属面に貼り付けることができます。			
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.