

品番：EA707BA-5

品名：アナログマルチテスター



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CX-07
交流電圧	10/50/250/1000V	直流電圧	0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
直流電流	50 μ A/2.5/25/250mA/10A	抵抗	2k(\times 1)/20k(\times 10)/200k(\times 100) /2M(\times 1k)/20M Ω (\times 10k)
バッテリーチェック	1.5V	騒音	-10~+22db
I _{ceo} / I _F	150 μ , 1.5, 15, 150 MA	VF	3 ~ 0 V
hFE	0 ~ 1000	確度	<ul style="list-style-type: none"> ●交流電圧: <ul style="list-style-type: none"> ・フルスケールの \pm4 %以内 ・フルスケールの \pm5 %以内 (1000 V) ●直流電圧: <ul style="list-style-type: none"> ・フルスケールの \pm3 %以内 ・フルスケールの \pm5 %以内 (1000 V) ●直流電流: <ul style="list-style-type: none"> ・フルスケールの \pm3 %以内 ・フルスケールの \pm5 %以内 (10 A) ●抵抗:メモリ長の \pm3 % ●騒音:フルスケールの \pm4 % ●I_{ceo} / I_F·VF:メモリ長の \pm5 % ●hFE:メモリ長の \pm3 %
入力インピーダンス	●交流電圧:9 k Ω /V	使用温湿度	0~40 $^{\circ}$ C、70%RH以下(但し、結露の

	●直流電圧: 20 k Ω /V		ないこと)
保存温湿度	-10~60 °C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	100(W)×40(D)×150(H)mm
重量	約295g	電源	単3電池×2本(付属)/9V電池×1個(付属)
機能	●導通ブザー ●導通チェック ●バッテリーチェック	校正	可
付属品	●取扱説明書(保証書付き) ●テストリード(金メッキ)		

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。

指示の安定した内磁型メータ素子を採用。

万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。

IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.